

# Accesorios

## Tubos a medida

Tubo telescópico 1 m	Tubo telescópico 1,5 m	Para modelos
LZ12250 4242003440605	LZ12350 4242003440957	3BC8660, 3BC896 3BC876, 3BC866 3BC875P, 3BC865P 3BC874P, 3BC864P 3BC892M, 3BC872M 3BC862M, 3BC891M 3BC861M, 3BC777P, 3BC767P
LZ12260 4242003440636	LZ12360 4242003440988	3BC999, 3BC8129 3BC899, 3BC898 3BC8124
LZ12265 4242003542606	LZ12365 4242003542613	3BC8690, 3BC897N 3BC897B, 3BC897G 3BC897AUTO, 3BC895P 3BC894P, 3BC798P 3BC797P
Tubo telescópico 1,1 m+ anclaje	Tubo telescópico 1,6 m + anclaje	Para modelos
LZ12285 (tubo) 4242003477885	LZ12385 (tubo) 4242003477892	3BI894, 3BI897B, 3BI897N
LZ12510 (anclaje) 4242003445945	LZ12530 (anclaje) 4242003445969	
LZ12290 (tubo) 4242003440940	LZ12390 (tubo) 4242003440995	3BI999, 3BI8128, 3BI898
LZ12510 (anclaje) 4242003445945	LZ12530 (anclaje) 4242003445969	
Tubo telescópico 0,5 m	Tubo telescópico 0,75 m	Para modelos
LZ12240 4242003441275	LZ12340 4242003441282	3BC766M, 3BC776M 3BC796M, 3BC762M 3BC772M, 3BC792M

## Filtros de carbón activo



Filtros de carbón activo	Válido para modelos
3AB366T* 4242006132033	3BH714XP, 3BH714BP, 3BH714NP
3AB365T* 4242006074531	3BH729X, 3BH726X, 3BH726B, 3BH726N
LZ56200 4242003479070	Válido para todos los sets de recirculación de alta eficiencia

\* Necesario un filtro para cada motor.

## Otros accesorios

	Válido para modelos
 <p>LZ46000 4242003307618 Solicitar a través del Servicio Técnico: • Tubo flexible, ref: 361093 • Abrazadera, ref: 499372 (es preciso solicitar dos unidades)</p>	Para desplazamiento en vertical, modelo: 3BT769X
DHZ6850 4242002128931	Puerta frontal de acero inoxidable para campana integrable 3BV728X


## Accesorios especiales para una perfecta instalación

 <p>AB2040 4242006177324</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.</li> </ul>	 <p>AB150 4242006155612</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silenciador en aluminio para instalar con conducto de evacuación de aire Ø 150 mm Longitud, 500 mm.</li> </ul>	 <p>AB2052 4242006177355</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejilla salida exterior de Ø 150 mm.</li> </ul>	 <p>AB2005 4242006155568</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud ,1.500 mm.</li> </ul>
 <p>AB2060 4242006177331</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.</li> </ul>	 <p>AB2030 4242006155605</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm</li> </ul>	 <p>AB2070 4242006177348</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.</li> </ul>	 <p>AB2075 4242006155575</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.</li> </ul>
 <p>AB2020 4242006155599</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm</li> </ul>	 <p>AB2002 4242006155551</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conducto de evacuación de aire 90 x 180 mm. Longitud ,1.500 mm.</li> </ul>	 <p>AB2050 4242006155582</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.</li> </ul>	 <p>AD752070 4242006189631</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accesorio anticondensaciones.</li> </ul>


## Sets de recirculación alta eficiencia

Set recirculación	Válido para modelos
<b>LZ56000</b> 4242003479056	3BC8660, 3BC896, 3BC876, 3BC866, 3BC874P, 3BC864P 3BC892M, 3BC872M, 3BC862M, 3BC891M 3BC861M, 3BC777P, 3BC767P
<b>LZ56100</b> 4242003479063	3BC999, 3BC8129, 3BC899, 3BC898 3BC8124
<b>LZ56300</b> 4242003542453	3BC8690, 3BC897N, 3BC897B, 3BC897G 3BC897AUTO, 3BC895P, 3BC894P, 3BC798P, 3BC797P
<b>LZ56600</b> 4242003509739	3BI999, 3BI898, 3BI8128, 3BI897B 3BI897N, 3BI894


Modelo: LZ56000



Modelo: LZ56100



Modelo: LZ56300



## Sets tradicionales de recirculación

Set recirculación	Válido para modelos
<b>LZ34500</b> 4242003251492	3BT737X, 3BT737B, 3BT737N
<b>LZ45500</b> 4242003307601	3BT769X, 3BT779X
<b>LZ52250</b> 4242003430811	3BC896, 3BC876, 3BC866
<b>LZ52350</b> 4242003430804	3BC8124
<b>LZ52450</b> 4242003430798	3BC999, 3BC8129, 3BC899, 3BC898
<b>LZ52750</b> 4242003606681	3BC764MB, 3BC764MN, 3BC766M, 3BC776M, 3BC794MB, 3BC794MN, 3BC796M, 3BC762M, 3BC772M, 3BC792M
<b>LZ52850</b> 4242003433973	3BI999, 3BI8128, 3BI898
<b>LZ53250</b> 4242003542460	3BC8660, 3BC875P, 3BC865P, 3BC874P 3BC864P, 3BC892M, 3BC872M, 3BC862M 3BC891M, 3BC861M, 3BC777P, 3BC767P
<b>LZ53450</b> 4242003542477	3BC8690, 3BC897N, 3BC897B, 3BC897G 3BC895P, 3BC894P, 3BC798P, 3BC797P
<b>LZ53550</b> 4242003542491	3BC897AUTO
<b>LZ53850</b> 4242003542538	3BI894, 3BI897B, 3BI897N
<b>LZ54950</b> 4242003436455	3BC8880B, 3BC8880N, 3BC8880G, 3BC8855B, 3BC8855N
<b>LZ55150</b> 4242003450819	3BI798
<b>LZ55250</b> 4242003453322	3BC845
<b>LZ55350</b> 4242003453339	3BI845
<b>DHZ5595</b> 4242002677866	3BC8890N, 3BC8890B y 3BC8890G
<b>SAT</b> (Solicitar a través del Servicio Técnico Oficial)	3BC162, 3BV728X, 3BF747XP, 3BF745XP, 3BF743XP

Modelo: LZ56600

